



## LED baterijske radne svjetiljke s bojom prave svjetlosti COLOUR MATCH, tip: MULTI3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**COLOUR MATCH.** Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za **savršenu reprodukciju boje** i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. **Staklena leća izmjenjiva** i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju. **MULTIMATCH 3.** Visokoučinkovite nosive baterijske radne svjetiljke s pet stupnjeva odabira temperature boje. Prikaz kapaciteta baterije i preostalog vremena trajanja na stražnjoj strani. Ugrađeno postolje prikladno za izravnu montažu na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključujući punjač.

IP-klasa zaštite: IP 67

ATEX zona: nema

Jakost svjetlosti: 3000 lm

Trajanje osvjetljenja: 15 h

CRI vrijednost: 96

Broj sadržanih baterija: 1

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

## Tehnički opis

Boja svjetlosti	prava boja
Jakost svjetlosti	3000 lm
Trajanje osvjetljenja	15 h
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	1
Napon baterije	11,1 V
ATEX zona	nema
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na akumulator
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ukupna duljina	240 mm
Ukupna širina	230 mm
CRI vrijednost	96
Težina	1970 g
Oznaka proizvođača	MULTIMATCH 3
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka