



Par rukavica za zaštitu od kemikalija Butoject® 898, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094781 10
GTIN	4008198789802
Razred artikla	04Q

Opis

Izvedba:

Butoject® 898. Izrazito fleksibilne rukavice za zaštitu od kemikalija od butilne gume. Štite od širokog spektra izrazito opasnih kemikalija i plinova. Mogu se kombinirati s odijelima za zaštitu od kemikalija. Ova rukavica zadovoljava zahtjeve vezane uz elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica sukladno novoj normi EN 16350:2014. **Certificirano u skladu s EN 421 (radioaktivna kontaminacija).**

Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	240-480 min
Debljina zida	0,7 mm
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min

Oznaka proizvođača	Butoject 898
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	240-480 min
Veličina rukavice	10
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	240-480 min
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavica za zaštitu od kemikalija
Sadržaj	1
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tip A (BCIKLM)
Otpornost na kemikalije	BCIKLM
EN 388	2111X
Materijal	Butil
Materijal nosača	Butil
AQL	0,65
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	350 mm
Debljina	0,7 mm
Boja	crna
Primjena	višekратно
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Rukavica za zaštitu od kemikalija

