

## Euronorm spremnici sivi, tip: NB15



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963380 NB15
GTIN	8055520115163
Razred artikla	96E

### Opis

#### Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.<br>Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.<br>Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.<br>Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.<br>Otporan na većinu kiselina i ulja.

#### Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 75 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 400 mm

Oblik drške: Profilna ručka

### Tehnički opis

Tip	NB15
Širina	600 mm
Oblik drške	Profilna ručka
Visina	75 mm
Dubina	400 mm

Boja	sivi
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

---

**Pribor**

Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC64	963384 NBC64
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2
Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1