

Euronorm spremnici sivi, tip: NB10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963380 NB10
GTIN	8055520110168
Razred artikla	96E

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 120 mm

Širina: 400 mm

Dubina: 300 mm

Oblik drške: Školjkaste ručke

Tehnički opis

Visina	120 mm
Tip	NB10
Širina	400 mm
Dubina	300 mm
Oblik drške	Školjkaste ručke
Boja	sivi

Vrsta proizvoda

Spremnici europskih standarda

Pribor

Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1
Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC43	963384 NBC43
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2