

## Euronorm spremnici sivi, tip: NB24



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963380 NB24
GTIN	8055520124165
Razred artikla	96E

### Opis

#### Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.<br>Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.<br>Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.<br>Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.<br>Otporan na većinu kiselina i ulja.

#### Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 120 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 400 mm

Oblik drške: Školjkaste ručke

### Tehnički opis

Širina	600 mm
Dubina	400 mm
Visina	120 mm
Tip	NB24
Oblik drške	Školjkaste ručke
Boja	sivi

Vrsta proizvoda

Spremnici europskih standarda

**Pribor**

Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2

963382 EH2

Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC64

963384 NBC64

Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1

963383 1