

**Samostezna glava za bušenje, tip: 10/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Jednostavna, laka izvedba.

S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Pretežno za ručne bušilice.

Za postavljanje na utične drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Tehnički opis

Stezni raspon	0 - 10 mm
najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Konus stezne glave	B 12
Vanjski Ø	34,3 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	79,4 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja