

**Samostezna glava za bušenje, tip: 16/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341425 16/16
GTIN	4062406088385
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Jednostavna, laka izvedba.

S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Pretežno za ručne bušilice.

Za postavljanje na utične drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Tehnički opis

Vanjski Ø	50,5 mm
Stezni raspon	3 - 16 mm
Konus stezne glave	B 16
Duljina glave svrdla zatvorena	106,7 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja