

**Samostezna glava za bušenje, tip: 16/18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Razred artikla	32W

**Opis****Izvedba:**

Jednostavna, laka izvedba.

S konusom glave za bušenje DIN 238

**Upotreba:**

Pretežno za ručne bušilice.

Za postavljanje na utične drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

**Tehnički opis**

Duljina glave svrdla zatvorena	110,9 mm
najveći konus stezne glave Ø	17,431 mm
Konus stezne glave	B 18
Vanjski Ø	50,5 mm
Stezni raspon	3 - 16 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja