

**Samostezna glava za bušenje, tip: 10-1/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341615 10-1/2
GTIN	4062406088408
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Industrijska izvedba

S unutarnjim navojem. **S osiguranjem sile stezanja** za udarne bušilice.**Upotreba:**

Za stolne bušilice.

Za montiranje na električne bušilice.

Tehnički opis

Vanjski Ø	39 mm
Duljina glave svrdla otvorena	71 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	83 mm
Prihvat	1/2-20 col
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja