

**Garant****Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 16/1,5Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	180 mm
$t_{\text{maks}}$ unutarnja obrada	6 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	30 mm
Širina utora w	1,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	10,5 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\text{min}}$	19 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	16 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 12

279815 12

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500