



Pneumatski udarni odvijač, tip: W2412



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

· **Dobro izbalansirano i ergonomsko.**

Upotreba:

Prikladno za teško dostupna mjesta i skućene prostore.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

Visina	178 mm
Pogonski profil prihvaća za alat	□
Područje okretnog momenta	100 - 300 Nm

Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Težina	1,4 kg
Duljina	113 mm
maksimalna potreba za zrakom	780 l/min
Radna buka	88 dB(A)
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M16
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalan broj okretaja	7400 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	5,6 m/s ²
Oznaka proizvođača	W2412
Oblik konstrukcije	Pištalj
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač