



Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak, Ø 8 ×12 mm, korisna dužina crijeva: 10Sm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080071 10S
GTIN	7391390404046
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.

Otporno na udarce, **plastično kućište** za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima.

Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od **180°**.PU

crijevo prikladno za velike **protoke** s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

Namatač crijeva s poliuretanskim crijevom u signalnoj **neon zelenoj boji**.

Napomena:

Za spojnicu vidi br. 080286.

Tehnički opis

Korisna dužina crijeva	10 m
Boja kućište	plavo
Boja crijeva	neonski zelena
Materijala crijeva	Poliuretan
Priključak odvoda	1/4 col
maksimalan radni tlak	16 bar

Materijal kućišta	Plastika
Automatika za namatanje SCS	da
Priključak dovoda	1/4 col
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Širina kućišta	406 mm
Dubina kućišta	190 mm
Visina kućišta	313 mm
prikladno za	Komprimirani zrak
Atribut imena proizvoda	Ø 8 ×12 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

Pribor

Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/4 col	080286 1/4
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/2 col	080286 1/2
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 3/8 col	080286 3/8