

Waldmann **LED svjetiljka s povećalom Izvedba ESD, Ø leća: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491525 160
GTIN	4013330014568
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

Inovativna svjetiljka s povećalom za najstrože zahtjeve. Veliko područje vidokruga s Ø 153 mm za pogled bez izobličenja. Jedinstveno pomično i uravnoteženo podnožje svjetiljke (aluminij) s iznimno velikim promjerom. Zatvorena izvedba za zaštitu korisnika i ugrađene tehnike.

- **Staklena leća u potpunosti otporna na ogrebotine**
- **3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.**
- **Osvjetljenje: 48 visokoučinkovitih LED svjetala, primanje snage samo 16 W. Maks. jakost osvjetljenja 7503lx, mogućnost kontinuiranog prigušivanja. Na značajke svjetla može se djelovati s pomoću prekidača s tri stupnja. Vijek trajanja LED svjetala do 50000h.**
- **Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Vrlo dobro raspoznavanje boja i dobar kontrastni vid.**
- **Zahvaljujući posebnoj prevlaci prikladno za ESD radna mjesta.**

**Dio isporuke:**

Uključuje mrežni kabel 100 – 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću, vijčanu prirubnicu, podnožje.

**Dodatni pribor:**

Stolna stezaljka 491670 vel. ESD

**Napomena:**

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

**Tehnički opis**

Istovar	1356 mm
Povećavanje (x-puta)	1,9
Duljina zglobnog kraka A	500 mm
Duljina zglobnog kraka B	484 mm
Ø glave	250 mm
Ø leća	153 mm
Temperatura boje	otprilike 4000 K
Opskrba energijom	Mrežni pogon
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

## Pribor

Držač za stol za svjetiljku br. 491521 / 1494 / 1496 tip REG	491670 REG
--	------------