



Sabljasta pila, tip: SSPE1500X



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Snažna i robusna **Milwaukee univerzalna sabljasta pila od 1500 W** s metalnim kućištem prijenosa.

- **FIXTEC-sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile.**
- **Isključivapoluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom.**
- **antivibracijski sustav AVS i patentirani prijenos oscilacija za miran rad stroja.**
- **Sustav zaštite od protuudaraca za zaštitu prijenosa od povratnog udara obratka.**

Dio isporuke:

Uključuje kofer, list pile.

Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

Tehnički opis

Duljina hoda	32 mm
Prihvat snaga	1500 W
Težina	4 kg
Broj okretaja	0 - 2800 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	SSPE1500X
Posebnost	FIXTEC / AVS
maksimalne vibracije prema EN	15,2 m/s ²
Pakiranje	Transportni kovčeg

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Set listova sabljaste pile oznaka 922EHM	588600 922EHM
Set listova sabljaste pile oznaka 922BF	588600 922BF
Set listova sabljaste pile oznaka 1122BF	588600 1122BF
Set listova sabljaste pile oznaka 922EF	588600 922EF
Set listova sabljaste pile oznaka 1122EF	588600 1122EF
Set listova sabljaste pile oznaka 1155CHM	588600 1155CHM