

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130400 M27
GTIN	4062406088552
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	81 mm
4-kutna drška □	16 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	27 mm
Broj oštrica Z	3

Ø osnovne rupe	24 mm
Nagib navoja	3 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Ø drške D _s	20 mm
Standard	DIN 352
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Veličina navoja	M27
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznic
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm ²	prikladno
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ti > 850 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima