

**Garant****Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik, bez prevlake, M: M27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130420 M27
GTIN	4062406089351
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	3 mm
Ø navoja	27 mm
Vrsta navoja	M
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 352
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ukupna duljina L	110 mm

4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	81 mm
Ø osnovne rupe	24 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Veličina navoja	M27
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima