

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Uvodni ureznik, bez prevlake, M: M22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130410 M22
GTIN	4062406088583
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	19,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	22 mm
Dubina navoja	66 mm
Ø drške D _s	18 mm
Vrsta navoja	M
Nagib navoja	2,5 mm

Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	14,5 mm
Standard	DIN 352
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Veličina navoja	M22
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ti > 850 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima