

Yale

Ručna lančana dizalica, nosivost: 0,25t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086015 0,25
GTIN	4053981976464
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Uređaji s **kućištem od čeličnog lima**, iznimno male mase, serijskom **deblokadom lanca**, **malom visinom konstrukcije i okretno** uležištenom, kovanom kukom. Univerzalni model "Yalehandy".

Upotreba:

Višenamjenski uređaj i za najteže uvjete.

Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

Tehnički opis

Nosivost	250 kg
Broj lanaca	1
Oslobađanje lanca	da
Materijal kućišta	Čelik
Nosivost t	0,25 t
Normalna podizna visina	1,5 m
minimalna duljina između kuka	230 mm
Težina	2,2 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica