



## Lepezasti brusni disk SLTflex (CER), prihvat M14, Ø 115 mm, granulacija: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566312 40
GTIN	4027497550579
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Lamele u obliku srpa** (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom **konstrukcijom** se **postiže veliko izbočenje lamele**. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, **nije potrebna stezna matica**.

**Keramičko zrno (CER)** s aktivnim vezanjem za **tvrdi podlogu**.

#### Upotreba:

Za obradu **teško dostupnih mjesta**, brušenje kontura te **brušenje spojnih grla**. Veće izbočenje lamele omogućuje **meko brušenje**.

### Tehnički opis

Opis oblika	koso s izbočenim lamelama
Granulacija	40
Ø ploče	115 mm
Serijska	SLTflex
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika

Udio željeza, sumpora i klora	<0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Navoji	M14
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		