

Garant**Set spiralnih svrdla HSS-Co8 br. 114550 za nadopunu, TiAlN, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Za **ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno** zahvaljujući **ojačanoj jezgri**.

Sa šiljkom u obliku C.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 338
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	135 stupanj

Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1

Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralno svrdlo HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3