



Lepezasti brusni disk SLTflex (CER), prihvat M14, Ø 125 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566313 40
GTIN	4027497550593
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Lamele u obliku srpa (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom **konstrukcijom** se **postiže veliko izbočenje lamele**. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, **nije potrebna stezna matica**.

Keramičko zrno (CER) s aktivnim vezanjem za **tvrdi podlogu**.

Upotreba:

Za obradu **teško dostupnih mjesta**, brušenje kontura te **brušenje spojnih grla**. Veće izbočenje lamele omogućuje **meko brušenje**.

Tehnički opis

Opis oblika	koso s izbočenim lamelama
Granulacija	40
Ø ploče	125 mm
Serijska	SLTflex
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika

Udio željeza, sumpora i klora	<0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Navoji	M14
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		