

Garant**Nasadna čeljust, standardna, za tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363010 80
GTIN	4062406090524
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.

b_1 : 80 mm

Visina čeljusti h : 28 mm

Visina h_1 : 3 mm

visina h_2 : 13 mm

Duljina čeljusti l : 50 mm

Duljina l_1 : 3 mm

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	50 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 80
Duljina l_1	3 mm
b_1	80 mm
Visina h_1	3 mm
Visina čeljusti h	28 mm
visina h_2	13 mm

Težina	0,45 kg
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust