

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, čelik, za tip glave: 250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313435 250
GTIN	2050001929525
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, **brunirano**.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

za tip glave	250 mm
Visina H	70 mm
Duljina D (L)	80 mm
Razmak između provrta b	28 mm
Razmak između provrta a	30 mm

Širina B	180 mm
Širina utora D	21 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem