



## Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313755 250
GTIN	2050002054448
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Ukošen za mali  $\emptyset$  stezanja.

**Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.**

#### Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

#### Odgovara :

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

#### Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

#### Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**

- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

odgovaraju kodu boja: Schunk snažna stezna glava i čeljusti

Duljina D (L): 125 mm

Širina B: 42 mm

Visina H: 40 mm

Razmak između provrta a: 30 mm

Razmak između provrta b: 30 mm

Širina utora D: 16 mm

### Tehnički opis

Visina H	40 mm
----------	-------

Duljina D (L)	125 mm
za tip glave	250 mm
Razmak između provrta b	30 mm
Razmak između provrta a	30 mm
Širina B	42 mm
Širina utora D	16 mm
za navoj DIN 912	M12
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem