



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 210



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 313715 210 |
| GTIN | 2050001929693 |
| Razred artikla | 33T |

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhml i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|--------|
| Razmak između provrta a | 24 mm |
| za tip glave | 210 mm |
| za navoj DIN 912 | M12 |
| Visina H | 40 mm |
| Razmak između provrta b | 25 mm |
| Širina utora D | 14 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Duljina D (L) | 95 mm |
| Širina B | 35 mm |
| odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti |
| Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |