

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, aluminij, za tip glave: 165****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313437 165
GTIN	2050001929549
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.**

**Upotreba:**

Obuhvatna, bez izobličenja.

**Materijal:**

Aluminij

**Odgovara:**

**Stezna glava** proizvođača Schunk, Röhml i ostali stezni proizvodi.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Širina utora D	17 mm
Visina H	58 mm
za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	22 mm
Širina B	120 mm

Razmak između provrta b	22 mm
Duljina D (L)	59,5 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem