



Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 400



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313210 400
GTIN	2050001929082
Razred artikla	33T

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu. Za pričvršćivanje na kaljene osnovne čeljusti. Primjenjive kao reverzibilne čeljusti u kombinaciji s osnovnim čeljustima.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih stezних glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti valja brusiti zbog aksijalnog i radijalnog odstupanja.**

Tehnički opis

za tip glave	400 mm
Razmak između provrta b	60 mm
Širina B	45 mm
Širina utora D	18 mm
Duljina D (L)	130 mm

Duljina kraka A	30 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmski stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schunski stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom