



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313755 315
GTIN	2050001929808
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Ukošen za mali \emptyset stezanja.

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara :

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**

- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

odgovaraju kodu boja: Schunk snažna stezna glava i čeljusti

Duljina D (L): 145 mm

Širina B: 50 mm

Visina H: 50 mm

Razmak između provrta a: 30 mm

Razmak između provrta b: 30 mm

Širina utora D: 18 mm

Tehnički opis

Širina utora D	18 mm
----------------	-------

Visina H	50 mm
Širina B	50 mm
Duljina D (L)	145 mm
Razmak između provrta a	30 mm
za tip glave	315 mm
Razmak između provrta b	30 mm
za navoj DIN 912	M14
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem