



Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna koso nazubljenje, za tip glave: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313235 160
GTIN	2050001929372
Razred artikla	33T

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

Tehnički opis

Visina H	45 mm
Izvedba	u 3 stupnja
Duljina D (L)	79 mm
Širina B	20 mm

za tip glave	160 mm
odgovaraju kodu boja	Röh m stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schun k stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom