




## Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna ravno ozubljenje, za tip glave: 315



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313207 315
GTIN	2050001929020
Razred artikla	33T

### Opis

#### Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Nije samo nužno za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu. Za prihvat tvrdih i mekanih nasadnih čeljusti. U garnituri se isporučuju i pričvrtni vijci za nasadne čeljusti.

### Tehnički opis

Duljina D (L)	115 mm
Širina utora A	20 mm
Širina kraka D	12 mm
za tip glave	315 mm
Širina B	32 mm
Razmak između provrta b	40 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom

