




Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 165



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313470 165
GTIN	2050001929624
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Kaljeno.

Upotreba:

Za vanjsko i unutrašnje stezanje.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti valja brusiti prema rotaciji i ravnom hodu.

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	18 mm
Visina H	49 mm
Širina utora D	17 mm

Širina B	40 mm
Duljina D (L)	72,5 mm
Razmak između provrta b	19 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem