

**Utisna stezna čahura, DIN 6343, 185 E, Stezni Ø: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329555 5
GTIN	4045197724618
Razred artikla	34D

**Opis**

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.

Standard:

**DIN 6343**

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit! Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 9,0 mm s poprečnim žlijevima.

**Tehnički opis**

F	66 mm
Stezni Ø	5 mm
A	73 mm
K	84 mm
Kut $\alpha$	15 stupanj
Ukupna duljina L	110 mm

Tip	185 E
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta