



## Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 250



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313117 250
GTIN	2050001928771
Razred artikla	33U

### Opis

#### Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.

#### Tekst oblačića:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.

Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.

Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.

Tipka za promjenu čeljusti.

Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).

Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

**Upotreba:**

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Materijal:**

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

**Dio isporuke:**

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.

Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 312970 – 312990.

## Tehnički opis

Prolaz E	62 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	92 - 252 mm
Stezni hod po čeljusti S	7,7 mm
Težina	28,8 kg
Ključ unutarnji šesterokut K	16 mm
maksimalan broj okretaja	4200 min <sup>-1</sup>
Visina glave svrdla D	98 mm
Tip	250
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	10 - 250 mm
Vanjski Ø A	256 mm
Ø za centriranje B	235 mm
Serijski	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

**Pribor**

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	313250 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 250	313200 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 250	313207 250
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	313210 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 250	313205 250