

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, čelik, za tip glave: 315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313435 315
GTIN	2050001929532
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.**

**Upotreba:**

Obuhvatna, bez izobličenja.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezna glava** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	110 mm
Razmak između provrta b	28 mm
Širina utora D	21 mm
Visina H	70 mm
Razmak između provrta a	60 mm

za tip glave	315 mm
Širina B	240 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem