

**Garant****ER stezna matica unutarnja, za ER: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309621 40
GTIN	4062406093471
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Unutarnja stezna matica s vanjskim navojem. **S utorima.**

**Odgovara:**

Glava za ER čahuru s unutarnjim navojem.

**Dodatni pribor:**

Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Brtni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Napomena:**

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	20 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Navoji	M50×1,5
za ER	40 mm

maksimalni stezni moment	120 Nm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	45/50
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stezna matica