

Garant**ER stezna matica unutarnja, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309621 16
GTIN	4062406093440
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. Unutarnja stezna matica s vanjskim navojem. **Sa šestokutom SW 25.**

Odgovara:

Glava za ER čahuru s unutarnjim navojem.

Dodatni pribor:

Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Brtveni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	40 Nm
za ER	16 mm
Navoji	M24×1
Vanjski Ø D	24 mm

Ukupna duljina	11 mm
Duljina ključa SW	19 mm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stežna matica