



Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 sa stupnjevanim čeljustima, DIN 702-4, tip: 400



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 313115 400 |
| GTIN | 2050001928740 |
| Razred artikla | 33U |

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.

Tekst oblačića:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.

Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.

Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.

Tipka za promjenu čeljusti.

Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).

Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

Upotreba:

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

Dio isporuke:

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.

Uključuje 1 komplet stupnjevanih čeljusti.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 312970 – 312990.

Tehnički opis

| | |
|---|--|
| Tip | 400 |
| Prolaz E | 102 mm |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 20 - 408 mm |
| Stezni hod po čeljusti S | 12 mm |
| Visina glave svrdla D | 124 mm |
| Ključ unutarnji šesterokut K | 19 mm |
| maksimalan broj okretaja | 2200 min ⁻¹ |
| Ø za centriranje B | 380 mm |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 137 - 408 mm |
| Težina | 99 kg |
| Vanjski Ø A | 408 mm |
| Seriya | ROTA-S plus |
| Standard | DIN 702-4 |
| Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima |
| Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 400 | 313200 400 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 400 | 313207 400 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 400 | 313205 400 |
| Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 400 | 313210 400 |