

FRANKEN**Magnetske prozirne košuljice A4 10-dijelni set, DIN A4, tip: ORANGE****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 974615 ORANGE |
| GTIN | 4016946713146 |
| Razred artikla | 930 |

Opis**Izvedba:**

Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.

Upotreba:

Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacрта alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

Napomena:

10-dijelni setovi svake boje mogu se pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com

Visina: 316 mm

širina: 230 mm

Debljina: 0,32 mm

Boja: narančasto

Tehnički opis

| | |
|----------|------------|
| Visina | 316 mm |
| Boja | narančasto |
| Debljina | 0,32 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| širina | 230 mm |
| maksimalno prikladno za format papira | DIN A4 |
| Vrsta proizvoda | Prozirni omot |