

FRANKEN**Magnetske prozirne košuljice A4 10-dijelni set, DIN A4, tip: GREEN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974615 GREEN
GTIN	4016946713108
Razred artikla	930

Opis**Izvedba:**

Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.

Upotreba:

Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacрта alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

Napomena:

10-dijelni setovi svake boje mogu se pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com

Visina: 316 mm

širina: 230 mm

Debljina: 0,32 mm

Boja: zeleno

Tehnički opis

Visina	316 mm
širina	230 mm
Boja	zeleno

Debljina	0,32 mm
maksimalno prikladno za format papira	DIN A4
Vrsta proizvoda	Prozirni omot