

Regal s mapama, Širina: 800 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974220 800
GTIN	2050002049659
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Drveni ormar s okretnim vratima i 4 metalnih polica, debljine 25 mm, podesive u rasteru od 32 mm, 5 visina za registratore. Ormar s čvrstom poleđinom, isporuka uključujući dršku. Čelično podnožje visine 30 mm uključujući vijke za podešavanje visine. Cilindrična brava s 2 ključa.

Lakiranje:

od drveta presvučenog melaminom u metalno sivoj boji. **Podnožje** metalno sive boje **presvučeno prahom.**

Podešavanje visine u rasteru: 32 mm

Visina: 1931 mm

širina: 800 mm

Dubina: 450 mm

Korisna visina: 1851 mm

Broj polica: 4

Težina: 113 kg

Tehnički opis

širina	800 mm
Visina	1931 mm

Dubina	450 mm
Korisna visina	1851 mm
Težina	113 kg
Broj polica	4
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Vrsta proizvoda	Uredski ormar