

Sideboard s kliznim vratima, Širina: 1200 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974210 1200
GTIN	2050002049635
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stjenkom i dvije police (s lijeve i desne strane od srednje stjenke) debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnim vidljivom stražnjom stjenkom. Isporuka uključujući savitljivu ručku. Čelično postolje visoko 30 mm uklj. vijke za izjednačavanj visine. Cilindrična brava s dva ključa.

Lakiranje:

od drveta presvučenog melaminom u metalno sivoj boji. **Podnožje** metalno sive boje **presvučeno prahom.**

Podešavanje visine u rasteru: 32 mm

Visina: 779 mm

širina: 1200 mm

Dubina: 450 mm

Korisna visina: 705 mm

Broj polica: 2

Tehnički opis

širina	1200 mm
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Površina korpusa	Drvo
Broj polica	2

Boja drške	metalno siva
Korisna visina	705 mm
s postoljem	da
Oblik drške	Drška u obliku luka
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne
Materijal podnožja	Čelični lim
Dubina	450 mm
Visina postolja	30 mm
Visina	779 mm
Boja fronti	metalno siva
Boja podnožja	metalno siva
Boja korpusa	metalno siva
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Vrsta proizvoda	Uredski ormar