

Klizna vrata za nasadni ormar, Širina: 1200 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974215 1200
GTIN	2050002049642
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stjenkom i 4 drvene police (s lijeve i desne strane po 2) debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnim vidljivom stražnjom stjenkom. Isporuka uključujući savitljivu ručku. Cilindrična brava s dva ključa.

Odgovara :

Sideboard br. 974210 vel. 1200.

Lakiranje:

od drveta presvučenog melaminom u metalno sivoj boji.

Podešavanje visine u rasteru: 32 mm

Visina: 1152 mm

širina: 1200 mm

Dubina: 450 mm

Korisna visina: 1102 mm

Broj polica: 4

Težina: 98 kg

Tehnički opis

Težina	98 kg
--------	-------

Broj polica	4
širina	1200 mm
Dubina	450 mm
Korisna visina	1102 mm
Visina	1152 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Vrsta proizvoda	Uredski ormar