



## Tročeljusna stezna glava ROTA-S 2.0 s kratkim konusom s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-3, tip: 200/6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Razred artikla	33U

### Opis

#### Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.

#### Upotreba:

Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez prirubnice izravno na glavu vretena.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Materijal:

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

**Dio isporuke:**

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrtnih vijaka.

Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 312970 – 312990.

**Tehnički opis**

Prolaz E	52 mm
Broj vijčanih svornjaka	4
Težina	18,6 kg
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	72 - 224 mm
Vanjski Ø A	206 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	8 - 208 mm
Konus za centriranje Ø B	106,39 mm
maksimalan broj okretaja	4800 min <sup>-1</sup>
Stezni hod po čeljusti S	7 mm
Tip	200
Veličina vijčanih svornjaka	M12
Prihvat kratkog konusa	6
Ključ unutarnji šesterokut K	12 mm
Seriya	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

**Pribor**

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313250 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313205 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 200	313207 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313200 200