



## Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 400



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 313117 400    |
| GTIN           | 2050001928795 |
| Razred artikla | 33U           |

### Opis

#### Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.

#### Tekst oblačića:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.

Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.

Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.

Tipka za promjenu čeljusti.

Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).

Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

**Upotreba:**

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Materijal:**

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

**Dio isporuke:**

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.

Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 312970 – 312990.

## Tehnički opis

|   |  |
|---|--|
| maksimalan broj okretaja                              | 2200 min <sup>-1</sup>                               |
| Stezni hod po čeljusti S                              | 12 mm  |
| Ø za centriranje B                                    | 380 mm   |
| Prolaz E  | 102 mm   |
| Ključ unutarnji šesterokut K                          | 19 mm  |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski   | 20 - 408 mm  |
| Vanjski Ø A   | 408 mm   |
| Tip   | 400  |
| Visina glave svrdla D                                 | 124 mm   |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 137 - 408 mm   |
| Težina  | 99 kg  |
| Seriya  | ROTA-S plus  |
| Standard  | DIN 702-4  |
| Šifra boje za pribor                                  | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima |
| Vrsta proizvoda                                       | Glava s klinastom šipkom                             |

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 400  | 313205 400 |
| Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 400          | 313210 400 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 400  | 313200 400 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 400 | 313207 400 |