

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čelono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 65/100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274064 65/100
GTIN	4062406094348
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	100 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	35 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	65 mm
Primjena	lijevo
Ključ sustava	da
Širina utora w	5 mm

Širina utora w	6 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje