

Uredski stol svijetlo siva, Širina: 1600 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974041 1600
GTIN	2050002048256
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Udobni uredski stol s nestupnjevitim **podešavanjem visine** (područje podešavanja **680 – 820 mm**).

Stabilno podnožje s poprečnim okvirom.

Cijev stope izrađena je od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratna.

Pozitivno povezana s krutim okvirom.

Optimalna sloboda podnožja zahvaljujući ergonomski uređenom stalku.

Melamin stolna ploča debljine 25 mm sa **svijetlo sivom površinom**.

Lakiranje:

Nožno postolje u boji sivog metala **presvučeno prahom**.

Debljina pločica: 25 mm

Područje podešavanja visine: 680 - 820 mm

širina: 1600 mm

Dubina: 800 mm

Radna ploča debljina: 25 mm

Tehnički opis

Oblik ploče	Pravokutno
Materijal radne ploče	Iverica sa slojem umjetne smole
Površina radne ploče	Plastika svijetlo siva
Područje podešavanja visine	680 - 820 mm

Širina	1600 mm
Obloga radne ploče	Melamin
Radna ploča debljina	25 mm
Boja površine radne ploče	svijetlo siva
Dubina	800 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	680-820 mm
Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	25 mm
Vrsta proizvoda	Uredski stol

Pribor

Otvor za kabel Broj utičnica 2LR	974100 2LR
Otvor za kabel Broj utičnica 1R	974100 1R
Otvor za kabel Broj utičnica 1M	974100 1M
Otvor za kabel Broj utičnica 1L	974100 1L
Sklopljiva kabela kanalica. prikladno za širinu stola 1600 mm	974120 1600
Zaslon za noge Metal prikladno za širinu stola 1600 mm	974111 1600
Zaslon za područje nogu Drvo prikladno za širinu stola 1600 mm	974110 1600
Akustički pregradni zid Tip 1600	974150 1600
Držač PC-ja Tip 1	974130 1