

**Uredski stol svijetlo siva, Širina: 2000 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974041 2000
GTIN	2050002048263
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Udobni uredski stol s nestupnjevitim **podešavanjem visine** (područje podešavanja **680 – 820 mm**).

Stabilno podnožje s poprečnim okvirom.

Cijev stope izrađena je od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratna.

Pozitivno povezana s krutim okvirom.

Optimalna sloboda podnožja zahvaljujući ergonomski uređenom stalku.

Melamin stolna ploča debljine 25 mm sa **svijetlo sivom površinom**.

**Lakiranje:**

Nožno postolje u boji sivog metala **presvučeno prahom**.

Debljina pločica: 25 mm

Područje podešavanja visine: 680 - 820 mm

širina: 2000 mm

Dubina: 800 mm

Radna ploča debljina: 25 mm

**Tehnički opis**

Obloga radne ploče	Melamin
Dubina	800 mm
Materijal radne ploče	Iverica sa slojem umjetne smole
Površina radne ploče	Plastika svijetlo siva

Boja površine radne ploče	svijetlo siva
Područje podešavanja visine	680 - 820 mm
širina	2000 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Oblik ploče	Pravokutno
Podešavanje visine radnog mjesta	680-820 mm
Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	25 mm
Vrsta proizvoda	Uredski stol

---

## Pribor

Otvor za kabel Broj utičnica 2LR	974100 2LR
Otvor za kabel Broj utičnica 1R	974100 1R
Otvor za kabel Broj utičnica 1M	974100 1M
Otvor za kabel Broj utičnica 1L	974100 1L
Sklopljiva kabela kanalica. prikladno za širinu stola 2000 mm	974120 2000
Zaslon za noge Metal prikladno za širinu stola 2000 mm	974111 2000
Zaslon za područje nogu Drvo prikladno za širinu stola 2000 mm	974110 2000
Akustički pregradni zid Tip 2000	974150 2000
Držač PC-ja Tip 1	974130 1