

KERN**Vaga za palete, Područje vaganja: 3000kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919912 3000
GTIN	4045761203204
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Pokretna vaga za palete. 2 kotačića i ručka za lakši transport vage.
Dinamičko vaganje: kod nestabilnih uvjeta vaganja ili kod vaganja životinja, stabilna vrijednost vaganja izračunava se srednjom vrijednosti.
Moguć baterijski pogon. 4 aluminijske ćelije za mjerne stanice obložene silikonom.
Vaga: čelik, praškasto lakirano. Zaštita od prašine i prskanje vode IP67.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

S radnim zaštitnim poklopcem, vanjski mrežni adapter.

Lakiranje:

Čelik, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	110 mm
maksimalno područje vaganja	1 - 3000 kg
Dubina	1195 mm
Područje vaganja	3000 kg

Očitavanje	1000 g
širina	840 mm
Broj sadržanih baterija	4
Težina	51 kg
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Tip baterije	Mignon, AA
Vrsta proizvoda	Vaga za palete