

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, čelik, za tip glave: 210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313435 210
GTIN	2050001929518
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.**

**Upotreba:**

Obuhvatna, bez izobličenja.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezna glava** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Širina B	140 mm
Širina utora D	17 mm
Duljina D (L)	69,5 mm
Razmak između provrta a	35 mm
za tip glave	210 mm

Visina H	60 mm
Razmak između provrta b	22 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem