

Garant
Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čelono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 44/80mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274076 44/80
GTIN	4062406095321
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	50 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	44 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	80 mm
Primjena	lijevo
Ključ sustava	da
Širina utora w	8 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje